



FEATURES

senectovia®

Umfangreiches Angebot an Optionen verfügbar

Hochklappbare gepolsterte Arme

Die Rückenlehne lässt sich nach vorne/hinten verstellen, um die Sitztiefe und den Schwerpunkt zu verändern

22" oder 24" (56 oder 60 cm) Hinterräder



Spannungsverstellbare

Rückenpolsterung 23 "B (58 cm) x 18

"T (46 cm) konturierter, geformter Sitz

Das exklusiv bei Raz erhältliche Ischial Pelvic Aligment System (IPAS) bietet eine Vorwärts-/Rückwärtsverstellung von 2" (5 cm) oder eine seitliche Sitzverstellung von 1" (2,5 cm)

56 cm (22 "W) Edelstahlrahmen mit 10 cm (4") Höhenverstellung

Verstellbare, hochbelastbare Fußstützen

2 Rollen mit doppelter Verriegelung (Lenkung und Rolle)

AUCH VERFÜGBAR

- Rahmenbreiten bis zu 36" (91 cm)
- kundenspezifische Rahmentiefen
- maßgeschneiderte Sitze

SPEZIFIKATIONEN	Raz-SP600 (Selbstfahrend 600 lbs K275ap kapazität (600t) lb
GEWICHTSKAPAZITÄT	275kg (600t) lbs)
RAHMENBREITE (Sitz- und Rückenrahmen)	22" (56 cm) [Sonderbreiten verfügbar]
GESAMTBREITE (mit Standard-Armpolster)	30" (76 cm) mit Standard-Armpolster
BREITE DES SITZES (Toilettensitz)	23" (58 cm)
GESAMTLÄNGE IN AUFGERICHTETEM Zustand Mit Z709 Fußstützen	40" - 42" (101,5 - 106,5 cm)
LICHTE HÖHE UNTER DEM SITZ	5" (125 mm) Räder mit Halterungen für die Schale: 15,25" oder 16,25" (39 cm oder 41 cm) 5" (125 mm) Räder ohne Schalenhalterungen: 16" oder 17" (40,5 cm oder 43 cm) 6" (125 mm) Räder mit Schalenhalterungen: 16,25", 17,25", 20,25" (41 cm, 44 cm, 51,5 cm)
HÖHE DER ARMLEHNE ÜBER DEM SITZ	6" (125 mm) Rollen ohne Schalenhalterungen: 17", 18", oder 21" (43 cm, 46 cm, 53 cm) 9,5" (24 cm)
Höhe zwischen Sitz und Boden (5"-Rollen)	20" und 21" (51 cm und 53 cm)
Höhe zwischen Sitz und Boden (6" Rollen)	20", 21", 24" (51 cm, 53 cm und 61 cm)
PRODUKTGEWICHT T	5" (125 mm) Rollen: 68 lbs (30,9 kg) 6" (150 mm) Rollen: 69 lbs (31,3 kg)
MATERIAL VON RAHMEN UND BESCHLÄGEN	Rostfreier Stahl (lebenslange Garantie gegen Korrosion)

Alle Messungen wurden mit einem standardmäßig geformten Sitz und einem standardmäßigen Armkissen vorgenommen.

Die zweijährige beschränkte Garantie deckt den Rahmen gegen Herstellungsfehler ab. Eine einjährige beschränkte Garantie deckt alle anderen Komponenten ab, vorbehaltlich normaler Abnutzung und Verschleiß.

Spezifikationen und Optionen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

HERGESTELLT VON:

RAZ Design Inc. 22 Howden Road, Toronto, Ontario Kanada, M1R 3C7 T: (877) 720-5678 E: info@razdesigninc.com